




















TEKNISK BESKRIVNING 4-100

	<p><u>Skena 4-00 Epoxi</u> Skena för medeltunga draperier samt dusch och våtutrymmen för offentlig miljö. På grund av skenans stora flexibilitet är den utmärkt för sängavskärmningar till sjukhus och vårdinrättningar. Profilen är liksidig vilket innebär att man ej behöver specificera höger eller vänsterböj.</p>
	<p><u>Glid 4-20</u> Runt glid som kan vridas i skenan.</p>
	<p><u>Glid med krok 4-21</u> Runt nylonlid med förzinkad krok för oljettupphängning.</p>
	<p><u>Rullglid 4-25</u> Glid med rullar. Monterad med krok för oljettupphängning.</p>
	<p><u>Skruvstopp 4-26</u> Nylonstopp som skruvas fast i skenan</p>
	<p><u>Vinkelfäste</u> 4-40 50 mm 4-41 100 mm 4-42 150 mm 4-43 200 mm Rekommenderat c/c avstånd 120-150.</p>
	<p><u>Takfäste 4-47</u></p>
	<p><u>Täcklist 4-48</u> List att montera på ovansida skena för att förhindra dammsamling.</p>
	<p><u>Ändhållare 4-49</u> Hållare för montering mot vägg.</p>

TEKNISK BESKRIVNING 4-100

	<p><u>Pendel 4-55</u> Enklare pendel med takhylsa i nylon. Lämplig för duschskenor till privat miljö. Längd 500 mm men kan kapas efter mått.</p>
	<p><u>Pendel 4-56</u> Standardpendel för offentlig miljö. Takhylsa i aluminium. Justermån 80 mm. Längd 1000 mm men kan kapas efter mått.</p>
	<p><u>Pendel 4-57</u> Extra kraftig pendel med kraftig takplatta för montering i gipstak. Justerbar 400 mm. Längd 1000 mm men kan kapas efter mått. Ersätter V-pendel med mått upp till 700 mm</p>
	<p><u>Pendel 4-58</u> Pendel som ovan fast med fäste för dubbla skenor. Ersätter V-pendel med mått upp till 700 mm.</p>
	<p><u>V-pendel 4-59</u> Pendel som ger ökad stabilitet för skena som avslutas mitt i rummet alternativt U-skena. Längd 1000 mm men kan kapas efter mått.</p>
	<p><u>Väggpendel 4-60</u> Väggstag för bockade skenor över 2000 mm där stabilitet i sidled krävs. Längd efter behov.</p>
	<p><u>Fast Väggstag 4-61</u> Väggstag för rak skena upp till 2500 mm. Längd 1300 mm, höjd 500 mm.</p>

TEKNISK BESKRIVNING 4-100

	<p><u>Skarv 4-65</u> T-skarv för mötande skenor. Se bild sid 15.</p>
	<p><u>Skarv 4-66</u> Skarv för rak skena. Längd 200 mm.</p>
	<p><u>Skarv 4-67</u> Skarv för koppling till bockad skena. Längd 300 mm. Se bild sid 15.</p>